

軽量で優れた耐久性と長時間保存を可能にした米国ワージントン・インダストリーズ社の液体窒素保存容器を期間中特別価格でご提供させていただきます。

★ セール期間： **2019年9月～2019年12月27日迄**

ご注文のタイミングによっては、ご注文商品が既に完売してしまっている場合もあるかもしれませんが、その際は何卒ご容赦のほどよろしくお願い致します。在庫がない場合には、納期がかかる場合がございます。価格には、消費税が別途かかります

HCシリーズ (多量保存用)
特長

- 発損失が少なく、経済的堅牢な設計
- 堅牢な設計にて、AL製で軽く丈夫
- 貯蔵容量の大きな内部設計
- -196℃～-190℃(キャスタートップ)保持

※ストローの貯蔵も可能です。ストローの収納数については、お問合せください。



型 式		HC20	HC34	HC35	VHC35
保 持 日 数	(日)	87	200	130	130
使用可能日数	(日)	54	125	81	81
液体窒素蒸発損失	(L/日)	0.23	0.17	0.27	0.27
液 体 窒 素 容 量	(L)	20	34	35	35
ハ°イアル最大収納数 (2mlハ°イアル) ※1	(本)	684	684	1020	1260
キャンペーン価格		¥164,000	¥165,000	¥204,000	¥209,000

※1 ケーン 1本につき、アンブルを6個装着した場合の数量

XTシリーズ(長期保存用)
特長

- 蒸発損失が非常に少なく、
長期間安定して使用できる
- 堅牢な設計にて、AL製で軽く丈夫

型 式		XT10	XT20	XT21-AI	XT34
保 持 日 数	(日)	100	230	221	340
使用可能日数	(日)	62	140	138	212
液体窒素蒸発損失	(L/日)	0.1	0.09	0.095	0.1
液 体 窒 素 容 量	(L)	10	20.7	21	34
0.5ccストロー収納数	(L)	1500	1500	2244	1500
ハ°イアル最大収納数 (2mlハ°イアル) ※1	(L)	180	180	210	180
キャンペーン価格		¥124,000	¥137,000	¥124,000	¥163,000

※1 ケーン 1本につき、アンブルを6個装着した場合の数量


低レベルアラーム LA-LN2
<オプション>

液体窒素保存容器の液面下限位置にセンサーを配置しておくことで、液面低下の際にアラーム音が作動し、リレーを制御したりパトライトを点灯させたりなど警報を発することができます

定価 ¥88,000

LDシリーズ（液体窒素保存容器）

特長

- 軽く扱い易い
- 蒸発損失が少なく経済的
- 容量に応じた品揃え



型 式		LD 4	LD 5	LD 10	LD 25	LD 35	LD 50
保 持 日 数	(日)	10	6	45	109	152	122
液体窒素蒸発損失	(L/日)	0.4	0.77	0.22	0.23	0.23	0.41
液 体 窒 素 容 量	(L)	4	5	10	25	35	50
容 器 全 高	(mm)	432	445	597	655	668	823
容 器 外 径	(mm)	193	193	290	396	475	475
キャンペーン価格		¥87,000	¥86,000	¥90,000	¥118,000	¥136,000	¥177,000

CXシリーズ（ドライシッパー）

凍結試料を凍結保存したまま、搬送ができる製品です。液体窒素を内部の含浸材に吸着することで、試料を気相状態(約-190℃)で保持します。航空便での搬送が可能です。IATA 規則に準拠しております。

特長

- 倒れても液体窒素がこぼれない
- 小型堅牢・保護ケースにより、遠距離搬送可能
- 含浸材の交換可能（CXRタイプ）



型 式		CX100	CXR100
保 持 日 数	(日)	22	16
使用可能日数	(日)	17	11
液体窒素蒸発損失	(L/日)	0.19	0.23
液 体 窒 素 容 量	(L)	4.1	3.7
空 重 量	(kg)	5.3	5.3
液体窒素充填時重量	(kg)	8.6	8.3
容 器 口 径	(mm)	71	91
容 器 全 高	(mm)	467	493
容 器 外 径	(mm)	234	234
付属キャスター本数	(本)	1	1
キャスター寸法	(mm)	67x279	67x279
パイル最大収納数	(本)	102	102
キャンペーン価格		¥143,000	¥143,000

*輸送用保護ケースも一部在庫がございます。お問い合わせください。

上記以外の機種もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



仁木工芸株式会社

米国 ワージントン・インダストリーズ

日本代理店

東京支社 : 〒108-0073 東京都港区三田 3-9-7 TEL 03-3456-4700 FAX. 03-3456-3423

大阪営業所 : 〒592-0002 大阪府高石市羽衣 5-16-8 TEL.072-242-7611 FAX. 072-242-7622

技術開発センター : 横浜市鶴見区市場西中町7-29 TEL& FAX. 045-511-2342

E-Mail:sales@nikiglass.com ホームページ <http://www.nikiglass.co.jp>