

オートドア ミクロ天びん セミマイクロ天びんが予算内に!!

AND
A&D Weighing

BA-6TE：最小表示 1 μ g
タッチパネル オートドア

BA-125D：最小表示0.01mg
モノクロ液晶 オートドア




BA-T：カラー液晶表示 (タッチパネル)

BA：モノクロ液晶表示

全モデル：オートドア装備

BA-TE (BA-E)：無風イオナイザー装備

オートドア (全モデル)



定型作業の効率が大幅にアップ

- ・オートドア開閉幅の設定が可能
最適な開閉幅により、外乱要因(風や温度変化)の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現します
- ・パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です

無風イオナイザー (BA-TE (BA-E))



4つの電極で強力除電可能

- ・風の出ない直流式なので粉体などの除電に最適
- ・長寿命の電極：約10,000時間 (5時間稼働 / 日で約5.5年)

タッチパネル (BA-T)



IR センサ (赤外線センサ)：

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー：ログイン画面に切替

メニューキー：感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

HPLCモード

調合モード

※BA-Tシリーズのみ

HPLCで使用される緩衝液の調製がミスなくできる分析天びん

▶ **モル濃度から
質量を自動計算**

▶ **300通りの
レシピ登録**

BA-T / BAシリーズの
ページは [コチラ](#)
またはQRコードで⇒



お役立ち情報 (過去のウェビナーの動画を視聴できます)

はかりメーカーがお勧めするはかりの日常点検と定期点検方法のご紹介
天びんの計量における静電気対策をして正確に計量する方法
ピペットの基本的な操作方法と管理方法 など

[申込みページへ](#)

CLICK

