

“小型”卓上型 R 2 R テストコータ

ミニラボ Mini-Labo™



家庭用電源に対応

短 納 期

3 カ月～

1. 安心の実績 100台以上

日本、海外の国立研究機関、大学、大手企業に豊富な納入実績

2. 無償デモ対応（1回）

ご購入検討の際は、基材と塗工液を支給いただき、ご同席の下、弊社スタッフがデモ機を操作して、塗工検証することができます。

3. 研究開発に最適 簡単な塗工液替え作業×膜厚調整

マイクログラビア塗工方式は、構成点数が少なく、液替え作業が容易です。また、彫刻数（線数）の変更により、膜厚調整も可能です。

4. 豊富なオプション（下表＊印）

オプションを選択いただくことで幅広い分野で活躍できます。

例）ドライヤー、スロットダイ、ラミネートなど

塗工方式	マイクログラビア
＊ 塗工方式	スロットダイ
基 材	PCV、PP、PET、不織布 等
基材幅	Max 320mm
塗工幅	Max 300mm
ライン速度	0.2.-2.0m/min
＊ ライン速度	0.5-5.0m/min
＊ ドライヤー	ノズル温度 100℃
＊ ラミネート巻出	○
＊ セパレータ巻取	○
＊ UV照射装置	○
＊ 非常停止ボタン	○

乾燥炉付き小型 R 2 R テストコータ

ミニラボ D X Mini-Labo™ D X

北米の研究機関、大学、大手企業に大好評

次世代電池など、先端分野の開発に使用されています。



W1550mm × L1205mm × H1645mm

短 納 期 6 カ 月 ～

ライン速度	0.2-2.0m/min
* ライン速度	0.5-5.0m/min
塗工方式	マイクログラビア
* 塗工方式	スロットダイ
* 塗工方式	箱型アプリケーションタ
基 材	PCV、PP、PET、 不織布 等
基材幅	Max 320mm
塗工幅	Max 300mm
乾燥炉 熱風温度	130℃
* 乾燥炉 熱風温度	160℃
乾燥炉 ヒータ容量	3kW
乾燥炉 長さ	1m
* アクリルカバー	○
* ラミネート巻出	○
* セパレータ巻取	○
* コロナ処理装置	○
* UV照射装置	○
* EPC装置	○
* 非常停止ボタン	○

* オプション対応

無償デモ対応（1回）

ご購入検討の際は、基材と塗工液を支給いただき、ご同席の下、弊社スタッフがデモ機を操作して、塗工検証することができます。

薄膜から厚膜まで対応

オプション含め、マイクログラビア、スロットダイ、アプリケーションタの3種の塗工方式に対応しており、幅広い塗工液（粘度）、膜厚レンジに対応します。